

HT-UV 系列 专利号: ZL2016 2 1448815.7



紫外线老化试验箱

UV Aging Test Chamber






- ◆可以模拟由阳光造成之危害, 试验机利用荧光紫外线灯模拟阳光照射之效果, 被测试材料放置于一定温度下的光照中进行测试。用数天或数周的时间即可重现户外数月或数年出现的危害。危害类型包括: 褪色、变色、失光、粉光、开裂、剥落、浑浊、气泡、脆变、强度降低、衰退和氧化等。
- ◆广泛用于涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等行业。



原装进口品牌灯管光源

- ◆ 选用进口ATLAS & Q-LAB品牌UVA和UVB灯管;
- ◆ 光照佳、测试快、寿命长、不易耗损;
- ◆ 配有北师品牌辐照计, 带反馈信号, 能采集箱内信号;
- ◆ 通过控制器控制, 确保箱内模拟条件满足测试要求;
- ◆ 防止箱内灯管损耗未能达到测试条件导致试验无效果;



型号	HT-UV3(光源选用进口ATLAS品牌)	
备注: UV1为光照, UV2为光照+凝露, UV3为光照+凝露+淋雨功能		
款式	箱式紫外线老化试验箱	塔式紫外线老化试验箱
内箱尺寸(mm)	W1130×H400×D500	W1100×H250×D450
外形尺寸(mm)	W1300×H1700×D700	W1300×H1400×D520
灯的中心距离	70mm	
试件离灯表面的最近平面距离	约50mm	
波长范围	UVA-340波长范围为315-400nm	
最大辐射强度	1.2W/m ² /340nm可调	
温度解精度	0.1℃	
光照温度范围	50℃~80℃/温度容差为±3℃	
冷凝温度范围	40℃~60℃/温度容差为±3℃	
黑斑温度计测量范围	30℃~80℃/容差为±1℃	
水槽要求	水深不大于25mm,并有供水自动控制装置	
标准试件尺寸	75×150mm或150×300mm(特殊规格合同中注明)	
有效辐照区域	900×210mm (W×H)	
灯管类型	UVA-340	UVB-313
灯管寿命	大概1800-2500小时, 依客户实际使用时间而定, 大概一年12支。	

备注: 可根据客户要求尺寸来定制生产, 满足客户的要求。详情请咨询客服。